



Katkaisulaikka Basic* 2 in 1, Kiekon Ø: 178mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563600 178
GTIN	9003172230009
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Yleiskatkaisulaikat profiilien, putkien jne. katkaisuun. **Tyypimerkintä A30BF; 2 in 1.**

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	3 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	suora
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹
Koostumus	A30BF
Kiekon Ø	178 mm
Paksuudelle	9 - 15 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		