

Garant**Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: D0807****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540709 D0807
GTIN	4045197522504
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: D pallo** (KUD).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: pallo

Pään Ø: 8 mm

Pään pituus: 7 mm

Kokonaispituus: 47 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Muoto	D0807
Muodon kuvaus	pallo
Pään Ø	8 mm
Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Hammastus, lyhytnimitys	Z9

Kokonaispituus	47 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	7 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		