



Timantti-katkaisulaikka, Kiekon Ø: 75mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	563490 75
GTIN	4007220393420
Tuoteluokka	55K

Kuvaus

Malli:

Yksikerroksinen **galvaanisesti pinnoitettu timanttikatkaisulaikka, jossa sivuilla suojakaistaleet**. Hyvä leikkaussuoritus, suuret lastutilat. Laikan kokonaisleveys 2,0 mm, teräksinen terärunko 1,0 mm.

Käyttö:

Kuituvahvisteisten muovien katkaisuun, särmäykseen ja leikkaamiseen (CFK / GFK) kulmahiomakoneilla (koko 115 / 125) tai suorahiomakoneilla (koko 50 / 75), kiinnitystuurna nro 563496.

Tekninen kuvaus

Laikan leveys	2 mm
Muoto	1A1
Terärungon leveys	1 mm
Rakeisuus	D357
Porauksen Ø	10 mm
Kiekon Ø	75 mm

Enimmäiskierrosuku	20300 min ⁻¹
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	kuituvahvisteiset muovit
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		

Tarvikkeet

Kiinnitystuurna timanttikatkaisulaikoille Sopii reiän halkaisijalle 10 mm

563496 10