



## Katkaisulaikka Basic\* 2 in 1, Kiekon Ø: 230mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563600 230
GTIN	9003172410043
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

Yleiskatkaisulaikat profiilien, putkien jne. katkaisuun. **Tyypimerkintä A30BF; 2 in 1.**

### Tekninen kuvaus

Laikan leveys	2 mm
Enimmäiskierrosluku	6600 min <sup>-1</sup>
Muodon kuvaus	suora
Porauksen Ø	22,23 mm
Koostumus	A30BF
Kiekon Ø	230 mm
Paksuudelle	6 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %

suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		