

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/11mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	29 mm
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Kiinnitysvipu	259015 7
Jousisarja	259044 4
Jousisokka-srj.	259047 3
Aluslevy	259031 7
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 6
Sopiva kääntöterä	DN.. 1104..
Terän koko	11 mm
ISO-koodi pidin	PDNNR/L 2525M11
Varren koko	25 mm
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	63 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 4	259044 4
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 2,5 mm	674242 2,5
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 3	259047 3
Aluslevy Tyyppi 7	259031 7
Kiinnitysvipu Tyyppi 7	259015 7
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500