

Garant**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 25/15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250612 25/15
GTIN	4045197861740
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Jousisarja	259044 2
Pään pituus L ₁	37 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Toimintaleveys L ₄	12 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 7
Terän koko	15 mm
Varren koko	25 mm
Kiinnitysvipu	259015 8
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Jousisokka-srj.	259047 2
ISO-koodi pidin	PDNNR/L 2525M15
Aluslevy	259031 28
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	63 astetta

Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 8	259015 8
Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 7	259018 7
Aluslevy Tyyppi 28	259031 28
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500