



TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 1 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	202298 1
GTIN	4045197862150
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 45 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HA, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus L_c : 3 mm

Kokonaispituus L: 38 mm

varren Ø D_s : 3 mm

Varren muoto: HA

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 6535 HA, h6
Terän pituus L_c	3 mm
Kokonaispituus L	38 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,005 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varren muoto	HA
Terän Ø D_c	1 mm

Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
varren Ø D_s	3 mm
HammaslukuZ	3
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrin