

**Garant****TKM-jyrsin, AlCrN, Ø e8 DC: 16 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202269 16
GTIN	4045197865274
Tuoteluokka	11X

**Kuvaus****Malli:**

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Parannettu pinnoite yleiskäyttöön teräs- ja valumateriaaleilla.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus  $L_c$ : 32 mm

Ulkoneman pituus  $L_1$  mukaan lukien kavennus: 44 mm

Kavennuksen Ø  $D_1$ : 15,7 mm

Kokonaispituus L: 92 mm

varren Ø  $D_s$ : 16 mm

**Tekninen kuvaus**

Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,4 mm
Ulkoneman pituus $L_1$ mukaan lukien kavennus	44 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen Ø $D_1$	15,7 mm
Kokonaispituus L	92 mm

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Terän pituus $L_c$	32 mm
Terän $\varnothing D_c$	16 mm
HammaslukuZ	3
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Varren muoto	HB
varren $\varnothing D_s$	16 mm
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	AlCrN
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin

## Palvelut

Varren hionta ulosvetosuojatuille kavennusholkeille Varren- $\varnothing$ työkalu 16 mm	SZ2025 16
--	-----------