



## TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 20 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	202276 20
GTIN	4045197865687
Tuoteluokka	12X

### Kuvaus

#### Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HB, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus  $L_c$ : 26 mm

Kokonaispituus L: 92 mm

varren Ø  $D_s$ : 20 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,5 mm

### Tekninen kuvaus

Terän pituus $L_c$	26 mm
varren Ø $D_s$	20 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Terän Ø $D_c$	20 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora

Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
HammaslukuZ	3
Kokonaispituus L	92 mm
Varren muoto	HB
Nurkkaviisteen leveys $45^\circ$ :ssa	0,5 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Lastuamisleveys $a_e$ jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin

## Palvelut

Varren hionta ulosvetosuojatuille kavennusholkeille Varren- $\emptyset$ työkalu 20 mm	SZ2025 20
--	-----------