

**Garant****Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: C0820****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540709 C0820
GTIN	4045197522467
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Varren Ø 6 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: C lieriömäinen** (WRC).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Lieriömäinen (WRC)

Pään Ø: 8 mm

Pään pituus: 20 mm

Kokonaispituus: 60 mm

Varren Ø: 6 mm

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	8 mm
Kokonaispituus	60 mm
Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Muoto	C0820

Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		