

**Garant****LOEU 130708 TR-M, HB7525, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215131 ST900
GTIN	4045197866844
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10$  mm.

ISO-koodi-kääntöterä: LOEU 130708 TR-M

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$ : 0,2 mm

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST900
Syöttö $f_z$	0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä	LOEU 130708 TR-M
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7525
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	255 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	90 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		