

Garant**LOMU 130708 TR-M, HB9520, Tyyppi: ST900****Tilastiedot**

Tilausnumero	215133 ST900
GTIN	4045197866851
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10$ mm.

ISO-koodi-kääntöterä: LOMU 130708 TR-M

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö f_z : 0,2 mm

Tekninen kuvaus

tyyppi	ST900
ISO-koodi-kääntöterä	LOMU 130708 TR-M
Syöttö f_z	0,2 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB9520
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	190 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	125 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	sopii rajoituksin	95 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	85 m/min	M
märkä enintään	sopii rajoituksin		
märkä vähintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		