

**Garant****LOEU 130708 TR-M, HB735, Tyyppi: UNI**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	215151 UNI
GTIN	4045197866899
Tuoteluokka	21A

## Kuvaus

**Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $ap = 10$  mm.

ISO-koodi-kääntöterä: LOEU 130708 TR-M

tyyppi: UNI

Nirkon säde: 0,8 mm

## Tekninen kuvaus

tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	LOEU 130708 TR-M
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB735
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	160 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	130 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	S
GG(G)	soveltuu	200 m/min	K
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		