

**Garant****LOEU 130708 R-L, HB7940, Tyyppi: TI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215142 TI
GTIN	4045197867001
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 8$  mm

ISO-koodi-kääntöterä: LOEU 130708 R-L

tyyppi: Ti

Nirkon säde: 0,8 mm

Syöttö  $f_z$ : 0,12 mm**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	LOEU 130708 R-L
Syöttö $f_z$	0,12 mm
tyyppi	Ti
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7940
Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään

**Käyttäjätiedot**

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	105 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	50 m/min	S
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		