

**Garant****Väljennyspora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8: 23mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116620 23
GTIN	4062406096403
Tuoteluokka	11C

**Kuvaus****Malli:**

Vahva sydänosa. Kestävä kierukkapora, parannettu ohjaus porauksessa.

**Etu:**

Soveltuu erityisesti muiden kuin pyöreiden reikien **väljennysporaukseen**. Epätarkasti kohdistetut reiät voidaan kohdistaa.

**Suositus:**

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

**Huomautus:****Ota huomioon:**

Asianmukainen alkureiän Ø (ks. taulukko) ei saa alittua.

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso **nro 343000 - 343530**.

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 343
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	120,5 mm
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	23 mm
Kokonaispituus L	253 mm
Morsekartio MK koko	2
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	155 mm
Terien lkm Z	3
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,23 mm/kierr,

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	16 mm
Kärkikulma	120 astetta
Varsi	Morsekartio
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	45 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	40 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	30 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	25 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	10 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	12 m/min	M
GG(G)	sopii rajoituksin	25 m/min	K
märkä enintään	soveltuu		