



## Jyrsintappi Z3 – keskitiheä, lastunmurtaja, HSS, Tyyppi: G0618



### Tilaustiedot

Tilausnumero	540800 G0618
GTIN	4045197156167
Tuoteluokka	52D

### Kuvaus

**Malli:**

Varren Ø 6 mm.

HSS-jyrsintapit kohteisiin, joissa vaaditaan tärinätöntä jyrsintää. **Muoto: suippo kaari** (SPG).

**Käyttö:**

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

### Tekninen kuvaus

Muoto	G0618
Kokonaispituus	58 mm
Muodon kuvaus	Suippokaari
Pään Ø	6 mm
Varren Ø	6 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z3
Hammastustyyppi	lastunmurtaja
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään pituus	18 mm
Sarja	Z3-hammastus
Lastuava aine	HSS

Tuotetyyppi

Jyrsintappi