



Miellyttävät suojalasit SecureFit™ 400, Linssin sävy: I/O



Tilaustiedot

Tilausnumero	096205 I/O
GTIN	4054596052796
Tuoteluokka	04M

Kuvaus

Malli:

Erittäin joustavat suojalasit, urheilullinen malli, **19 g:n paino** merkitsee kuulumista luokkansa kevyimpiin. **Erityisen sanganpaineenjakaumistekniikan** ansiosta sangat mukautuvat täydellisesti pään muotoon ja vähentävät korvaan kohdistuvaa painetta. Innovatiivinen rakenne takaa mukavan istuvuuden ja parantaa huomattavasti käytön miellyttävyyttä. Käyttömukavuutta parantavat myös **säädettävät nenänvarsipehmusteet** ja pehmeiksi **päällystetyt sanganpäät**. Kapean rakenteen ansiosta lasit ovat heloposti yhdistettävissä myös muihin suojarusteisiin. Heijastavat **linssit sopivat auringonvaloon liikaa pimentämättä** (vaihteleva työskentely sisä- ja ulkotiloissa).

Kuvaus mainosteksti:

- Mukautuu erinomaisesti kaikkiin päänmuotoihin.
- Turvallinen istuvuus myös rajuissa liikkeissä.

Standardi:

EN 166 EN 172

Tekninen kuvaus

Linssimateriaali	polykarbonaatti
Paino	19 g
Terän nimitys	5-1,7 3M 1 FT
UV-suoja	Vakio
Sarja	SecureFit™

Yleinen nimitys	3M EN166 FT CE
Kehyksen tyyppi	Kehyspehmusteet
Kehyksen tyyppi	Nenänvarsipehmusteet säädettävät
Tuotetyyppi	Suojalasis

Tarvikkeet

Säilytyslaatikko	096910
Suojakotelo Tyyppi	096930
Seinäkiinnityskosteapuhdistuspyyhkeille	096691