

**Garant****Kovera teränpidin otsapistoon, Vasen, Ø-alue, pisto D1 / D2: 26/39mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273829 26/39
GTIN	4045197867865
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Malli:**

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

**Varaosa:**

Kiristysruuvi nro 279815 9.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Maksimaalinen syöttö 0,025 mm.

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys  $t_{max}$ : 18 mm

**Tekninen kuvaus**

vähintään 1. piston Ø $D_1$	26 mm
-----------------------------	-------

enimmäistyöstösyvyys $t_{\max}$	18 mm
enintään 1. piston $\varnothing D_2$	39 mm
Käyttötapa	Vasen
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910