

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 25/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnityspituus L ₂	24 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Asetuskulma κ	93 astetta
Kiinnitysrauta	259038 4
Aluslevyn ruuvi	259025 3
Kokonaispituus L	200 mm
Aluslevy	259031 39
Ruuvi kynnelle	259021 4
ISO-koodi pidin	A25R MVUNR/L 16
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Terän koko	16 mm
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
varren Ø D _s	25 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500