

Garant**Poratanko terästä, Oikea, Schaft-Ø / teränkoko: 32/16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Aluslevyn ruuvi	259025 3
Ruuvi kynnelle	259021 4
Asetuskulma κ	93 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	40 mm
Terän koko	16 mm
Aluslevy	259031 39
Sopiva kääntöterä	VN.. 1604..
Kiinnityspituus L_2	31 mm
Kokonaispituus L	250 mm
Keskisiirto L_3	22 mm
Kiinnitysrauta	259038 4
ISO-koodi pidin	A32S MVUNR/L 16
varren Ø D_s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Oikea
Sisäorvaussyvyys enint.	3×D
Sisäjähdytys	kyllä

Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Ruuvi aluslevylle Tyyppi 3	259025 3
Kiinnitysrauta Tyyppi 4	259038 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Ruuvi kiinnityssalvalle Tyyppi 4	259021 4
Aluslevy Tyyppi 39	259031 39
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500