



## Kumilautaslaikka, varren Ø 6 mm keskikova, Ulko-Ø: 25Mmm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	553920 25M
GTIN	4045197330994
Tuoteluokka	52E

### Kuvaus

#### Malli:

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.

Kumilautaslaikka, **varren Ø 6 mm**. Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, metallilukitus**.

#### Käyttö:

**Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan** – työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	40000 min <sup>-1</sup>
Kovuusaste	keskikova
Ulko-Ø	25 mm
Varren Ø	6 mm
Tuotetyyppi	Tukilaikka

