

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 32/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	TN.. 2204..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Kiinnityspituus L ₂	31 mm
Asetuskulma κ	90 astetta
Terän koko	22 mm
Kiinnitysvipu	259015 2
Jousisokka-srj.	259047 2
Kokonaispituus L	250 mm
ISO-koodi pidin	A32S PTFNR/L 22
Aluslevy	259031 10
Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
Jousisarja	259044 2
varren Ø D _s	32 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D

Sisäjäähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	SisäSORVAUSPIDIN

Tarvikkeet

Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Aluslevy Tyyppi 10	259031 10
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Jousisokkasarja 10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Jousisarja 10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500