

Garant**Poratanko terästä, Vasen, Varren-Ø / teränkoko: 40/22mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251417 40/22
GTIN	4045197868329
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	259018 2
ISO-koodi pidin	A40T PTFNR/L 22
Asetuskulma κ	90 astetta
Kiinnitysvipu	259015 2
Keskisiirto L_3	27 mm
Kokonaispituus L	300 mm
Jousisarja	259044 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	50 mm
Kiinnityspituus L_2	38,5 mm
Terän koko	22 mm
Aluslevy	259031 10
Sopiva kääntöterä	TN.. 2204..
Jousisokka-srj.	259047 2
varren Ø D_5	40 mm
Standardi	DIN 8024
Käyttötapa	Vasen
SisäSORVAUSSYVYYS enint.	3×D

Sisäjähdytys	kyllä
Käyttö	Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi	Sisäsorvauspidin

Tarvikkeet

Jousisokkasarja10 osaa Tyyppi 2	259047 2
Jousisarja10 osaa Tyyppi 2	259044 2
PrecisionBit kuusioruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Kuusikulma 3 mm	674242 3
Kiinnitysvipu Tyyppi 2	259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi Tyyppi 6	259018 6
Aluslevy Tyyppi 10	259031 10
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500