

Garant**Kapea hydraulikiristysistukka, HSK-A 63 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	307536 6
GTIN	4045197868701
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).
- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus.
- Varret kovasorvattu.
- Kavennusholkkien käyttö mahdollista.

Etu:

- Lämmönkestävä, täysin suljettu järjestelmä eli ei juotettuja painekammioita.
- Ideaaliset vaimennusominaisuudet.
- Suuret siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.

Käyttö:

Erytisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.

Kun häiriösärmät on pidettävä kurissa.

Poraamiseen, kalvintaan ja jyrsimiseen.

Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokoloavaimen T-kahvalla.

Erikoistarvike:

Kavennusholkit nro 302135 – 302165.

Tekninen kuvaus

L ₂	111 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm

Ø D ₂	16 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ø D ₃	33,5 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 160
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Kiinnitysnormi	DIN 69893
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka