



## Versa-kiinnityskynsi, pyöreä, Tyyppi: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	370035 5
GTIN	4046368329755
Tuoteluokka	37M

### Kuvaus

#### Malli:

- Leukojen muoto saa aikaan kevyen alasvedon.
- Alhainen kiinnityskorkeus säästää materiaalia.
- Korkeammat leikkausarvot muodon mukaisen jännityksen avulla.

#### Käyttö:

Erinomainen monipistekiinnitykseen.

#### Toimituksen sisältö:

1 kiinnityskynsi, sis. ruuvi

Ruuville normin mukaan: M5×10

Ø D: 19,05 mm

Korkeus H: 9,53 mm

Ø D<sub>1</sub>: mallille M5

suositeltu kiinnityskorkeus: 1,5 - 3 mm

### Tekninen kuvaus

Ø D <sub>1</sub>	mallille M5
suositeltu kiinnityskorkeus	1,5 - 3 mm
Korkeus H	9,53 mm

Ø D	19,05 mm
Ruuville normin mukaan	M5×10
Standardi	DIN 912
Tuotetyyppi	Kiinnityskynsi