

**Garant****Jyrsinpään pidin, jäähdytyskanava, PSC 80 lyhyt, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	308551 27
GTIN	4045197870704
Tuoteluokka	31C

**Kuvaus****Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
- PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

**Käyttö:**

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

**Erikoistarvike:**

Erikoisavain nro 309840; jyrsimen kiinnitysruuvi nro 309860.

Jäähdytysnesteputki ja hylsyavain nro 309885: 309893.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	50 mm
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Ulko-Ø D	60 mm
Tuurnan Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	27 mm

Sovitin	PSC 80 lyhyt
Kiinnitysnormi	ISO 26623-1
Jäähdytinkanavan reikä	lukittava
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

---

## Tarvikkeet

Erikoisavain Tuurnan Ø:lle 27 mm	309840 27
----------------------------------	-----------