

**Garant****Jyrsintappi Z9 – eritt. harva (ei-rautam./alum.), KM, Tyyppi: F1225****Tilaustiedot**

Tilausnumero	543709 F1225
GTIN	4045197522382
Tuoteluokka	51D

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin tukeva varsi, Ø 8 mm.

**GARANT**-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia. **Muoto: pyörökaari** (RBF).

**Käyttö:**

Erittäin vaativaan jyrsintään.

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

**Tekninen kuvaus**

Muodon kuvaus	Pyörökaari
Muoto	F1225
Kokonaispituus	65 mm
Pään Ø	12 mm
Hammastustiheysaste	eritt. harva (ei-rautam. / alum.)
Hammastus, lyhytnimitys	Z9
Varren Ø	8 mm
Pään pituus	25 mm

Sarja	Z9-hammastus
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		