



Liuskahiomalaikka, (erikois-ZA) lasikuiturunko kartiomainen, Ø 125 mm, Rakeisuus: 40



Tilaustiedot

Tilausnumero	565570 40
GTIN	9003171602401
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Liuskahiomalaikka hioo nopeasti ja tehokkaasti, ja sillä on erittäin pitkä kestoikä.

Erikoiszirkonirae (ZA), jossa on jäähdyttävä pinnoite **puuvillakudoksen** päällä. Lasikuiturunko.

Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.

Liuskahiomalaikka, jossa **zirkonikorundi (ZA)** ja jäähdyttävät pinnoite **puuvillakudoksen päällä**. Lasikuiturunko. **Sopii kaikille materiaaleille. Erittäin tiheälamellinen.**

suurin sallittu kehänopeus: 80 m/s

Muodon kuvaus: kartio

Porauksen Ø: 22,23 mm

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Rakeisuus	40
Muodon kuvaus	kartio
Kiekon Ø	125 mm

Hioma-aineen lyhenne	ZA
Tuotenimen määrite	Ø 125 mm
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskahiomalaikka