

Kierre Tappitulkki, TiN, Kierre: M6



Tilaustiedot

Tilausnumero	486008 M6
GTIN	2050001060440
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R). Hylkypuoli merkitty punaisella.

Menopuoli TiN-pinnoitettu. Sen ansiosta selvästi pidempi kestoikä, likaura alk. M6.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Erikoistarvike:

Porausreiän tappitulkki nro 486055.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkveja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Toleranssiluokka	6H
Kierteennousu	1 mm
Kierre	M6
Kierretyyppi	M
Standardi	DIN 13

Laatu	6
Toleranssialue	H
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Menopuolen pinta	TiN
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90
KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20