

Kierre Tappitulkki, TiN, Kierre: M12



Tilaustiedot

Tilausnumero	486008 M12
GTIN	2050001060471
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

Meno- ja hylkypuoli yhdessä kädensijassa (DIN 2240, osa 1, muoto R). Hylkypuoli merkitty punaisella.

Menopuoli TiN-pinnoitettu. Sen ansiosta selvästi pidempi kestoikä, likaura alk. M6.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.
Toleranssiluokka 6H (kokoon M 1,4 asti = 5H).

Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Erikoistarvike:

Porausreiän tappitulkki nro 486055.

Huomautus:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkveja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

Tekninen kuvaus

Kierre	M12
Kierteennousu	1,75 mm
Toleranssiluokka	6H
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M

Laatu	6
Toleranssialue	H
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Tulkkityyppi	menotulkki
Menopuolen pinta	TiN
Kalibrointi	L10
Tuotetyyppi	Kierre-tappitulkki

Palvelut

DAkS-kalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 90 mm	028590 90
KalibrointiKierretappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028550 20