

## Kierre Hylkytulkkirengas 6g, Kierre: M2



### Tilaustiedot

Tilausnumero	486050 M2
GTIN	2050001037251
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

**Malli:**

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 – 2299 mukainen.

**Käyttö:**

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

**Standardi:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Huomautus:**

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkveja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.

### Tekninen kuvaus

Kierre	M2
Toleranssiluokka	6g
Kierteennousu	0,4 mm
Kalibrointi	L12

Toleranssialue	g
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Standardi	DIN 13
Kierretyyppi	M
Laatu	6
Tuotetyyppi	Kierrehylkyrengastulkki

### Palvelut

DAkkS-kalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 100 mm	028640 100
KalibrointiKierretulkkirengas enimmäis-Ø 3 mm	028600 3