



Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: D0807



Tilaustiedot

Tilausnumero	547200 D0807
GTIN	4007220952269
Tuoteluokka	55F

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	8 mm
Muodon kuvaus	pallo
Hammastustiheysaste	karkea
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Kokonaispituus	47 mm
Muoto	D0807
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	7 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		