

3M Roloc™**Muovinenaluslaikka, varren Ø 6 mm, Ulko-Ø: 75mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554090 75
GTIN	4001895967771
Tuoteluokka	53M

Kuvaus**Malli:**

Hiomalaikkojen kiinnittämiseen **pikajärjestelmällä, ulkokierre (Roloc™, Combidisc®)**.
Muovihiomalaikka, **kiinteä 6 mm:n varsi**.

Roloc™-pikavaihtojärjestelmä mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon turvallisesti kädenkäänteessä.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Huomautus:

Sopivat kulmahiomakoneet alkaen numerosta 079325.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosuku	20000 min ⁻¹
Ulko-Ø	75 mm
Varren Ø	6 mm
kiinnitys työkalun puolella	Pikakiinnitysjärjestelmä ulkokierre
Kiinnitys koneenpuoliosaan	Varren Ø 6 mm
sopii pikavaihtojärjestelmään	Roloc™

Tuotetyyppi

Tukilaikka