



## Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: D1009



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547200 D1009
GTIN	4007220952276
Tuoteluokka	55F

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

### Tekninen kuvaus

Hammastustiheysaste	karkea
Muodon kuvaus	pallo
Muoto	D1009
Kokonaispituus	49 mm
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Pään Ø	10 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	9 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		