

**Liuskakaralaukka (A), Rae 60, Pään Øxpään leveys: 50X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554100 50X20
GTIN	4045197235480
Tuoteluokka	52E

Kuvaus**Malli:**

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.

Hiomaliuskoissa **normaalikorundi (A)** -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaukat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	60
Pään leveys	20 mm
Suosittelty kierrosluku	9000 min ⁻¹
Enimmäiskierrosluku	15300 min ⁻¹
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	50 mm
Hioma-aine	Korundi-hiomarae (A)

Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	Rae 60
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
kuiva	soveltuu		