

**Garant****Liuskakaralaukka M14 Kangas (A), Ø 125 mm×20 mm, Rakeisuus: 40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	566350 40
GTIN	4045197344434
Tuoteluokka	51M

**Kuvaus****Malli:****Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. M14-suorakiinnitys.**

Erittäin joustava.

**Hiomakangas** normaalikorundi (A).**Käyttö:**

Hienohiontaan kaarevilla pinnoilla.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	40
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Kiekon Ø	125 mm
Laikan leveys	20 mm

Tuotenimen määrite	Ø 125 mm×20 mm
Kierre	M14
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		