



Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: F0820



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 547200 F0820 |
| GTIN | 4007220952344 |
| Tuoteluokka | 55F |

Kuvaus

Malli:

Innovatiivinen hammastus mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-------------|
| Hammastus, lyhytnimitys | INOX |
| Muodon kuvaus | Pyörökaari |
| Pään Ø | 8 mm |
| Kokonaispituus | 60 mm |
| Hammastustiheysaste | karkea |
| Muoto | F0820 |
| Varren Ø | 6 mm |
| Pään pituus | 20 mm |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Jyrsintappi |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|--------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin | | |
| INOX | soveltuu | | |
| Ti | sopii rajoituksin | | |
| CuZn | sopii rajoituksin | | |