



## Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: C1020



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547200 C1020
GTIN	4007220952290
Tuoteluokka	55F

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren  $\varnothing$  6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

### Tekninen kuvaus

Muoto	C1020
Kokonaispituus	60 mm
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Hammastustiheysaste	karkea
Pään $\varnothing$	10 mm
Muodon kuvaus	Lieriömäinen (WRC)
Varren $\varnothing$	6 mm
Pään pituus	20 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		