



## Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: F1225



### Tilaustiedot

Tilausnumero	547200 F1225
GTIN	4007220900567
Tuoteluokka	55F

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren Ø 6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	65 mm
Muoto	F1225
Hammastustiheysaste	karkea
Hammastus, lyhytnimitys	INOX
Pään Ø	12 mm
Muodon kuvaus	Pyörökaari
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

### Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Alu Mg	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		