

**Garant****Karalaikka karkea, AR, Tyyppi: ZY2532****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 550600 ZY2532 |
| GTIN         | 4045197239280 |
| Tuoteluokka  | 51E           |

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT-karalaikat** (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Keraamisesti sidotut **jalokorundihiomakarot roosa (AR)**. Keskikova malli.  
karkea rakeistus. Varren pituus 40 mm.

**Käyttö:**

**Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten** yleiseen työstöön  
Suositeltu työstönopeus: 30 – 50 m/s.

**Tekninen kuvaus**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Hienousaste          | karkea              |
| Pään Ø               | 25 mm               |
| Varren pituus        | 40 mm               |
| Varren Ø             | 6 mm                |
| Pään pituus          | 32 mm               |
| Hioma-aine           | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A                   |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tuotenimen määrite | AR         |
| Tuotetyyppi        | Karalaikka |