



## Jyrsintappi Hammastus INOX – karkea, KM, Tyyppi: L1020



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 547200 L1020  |
| GTIN         | 4007220952399 |
| Tuoteluokka  | 55F           |

### Kuvaus

#### Malli:

**Innovatiivinen hammastus** mahdollistaa **erittäin suuren lastuamistehon** ja samalla **tasaisen käynnin sekä hyvän ohjattavuuden**. Erinomainen lastunmuodostus ja pintakiilto, vähäinen kuumuuden siirtyminen materiaaliin (ei värjäytymistä). Varren  $\varnothing$  6 mm.

#### Käyttö:

Optimoitu **austenittisten, ruostumattomien ja haponkestävien terästen**, kevyiden titaaniseosten ja ei-rautametallien työstöön.

### Tekninen kuvaus

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kokonaispituus          | 60 mm       |
| Hammastus, lyhytnimitys | INOX        |
| Pään $\varnothing$      | 10 mm       |
| Muodon kuvaus           | Pyörökartio |
| Hammastustiheysaste     | karkea      |
| Muoto                   | L1020       |
| Varren $\varnothing$    | 6 mm        |
| Pään pituus             | 20 mm       |
| Lastuava aine           | KM          |
| Tuotetyyppi             | Jyrsintappi |

### Käyttäjätiedot

|        | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|--------|-------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | sopii rajoituksin |                      |                  |
| INOX   | soveltuu          |                      |                  |
| Ti     | sopii rajoituksin |                      |                  |
| CuZn   | sopii rajoituksin |                      |                  |