

Garant**Karalaikka karkea, AR, Tyyppi: ZY1020****Tilaustiedot**

Tilausnumero	550600 ZY1020
GTIN	4045197239235
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

GARANT-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Keraamisesti sidotut **jalokorundihiomakarot roosa (AR)**. Keskikova malli.
karkea rakeistus. Varren pituus 40 mm.

Käyttö:

Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten yleiseen työstöön
Suositeltu työstönopeus: 30 – 50 m/s.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	karkea
Varren pituus	40 mm
Pään Ø	10 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Tuotenimen määrite	AR
Tuotetyyppi	Karalaikka