

**Garant****Karalaikka hieno, AR, Tyyppi: ZY2532****Tilaustiedot**

Tilausnumero	550700 ZY2532
GTIN	4045197239372
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT-karalaikat** (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Keraamisesti sidotut **jalokorundihiomakarot roosa (AR)**. Keskikova malli.

Hieno rakeistus. Varren pituus 40 mm.

**Käyttö:**

**Seostamattoman ja vähän seostetun teräksen ja teräsvalosten** yleiseen työstöön

Suosittelunopeus: 30 – 50 m/s.

**Tekninen kuvaus**

Varren pituus	40 mm
Pään Ø	25 mm
Hienousaste	hieno
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	32 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A

Tuotenimen määrite	AR
Tuotetyyppi	Karalaikka