

Garant**Liuskakaralaukka Huopa (ZA), keskikova, Pään Ø×pään leveys: 80X50mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	554906 80X50
GTIN	4045197676092
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

{0}Huopalamellit{0} säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren Ø 6 mm.

Erittäin kestävä ja hienorakenteinen huopa, zirkonikorundi (ZA). **Soveltuu hyvin jaloteräksen työstöön.**

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	7000 min ⁻¹
Suositteltu kierrosluku	4000 min ⁻¹
Pään leveys	50 mm
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	80 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA

Rakeistus-vertailu	180
Hienousaste	keskikova
Tuotenimen määrite	keskikova
Tuotetyyppi	Liuskakaralaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
puu	soveltuu		
lakka	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		