

**Garant****Karalaikka karkea, AN, Tyyppi: ZY1032****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 551600 ZY1032 |
| GTIN         | 4045197239679 |
| Tuoteluokka  | 51E           |

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT-karalaikat** (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Karalaikka, **normaalikorundi (AN)** karkea rae sidottu keinohartsiin. Varren pituus 40 mm.

**Käyttö:**

**Runsasseosteisen teräksen, INOXin ja teräsvalosten** työstöön.

Suositteltu työstönopeus: 40 – 50 m/s.

**Tekninen kuvaus**

|               |       |
|---------------|-------|
| Varren pituus | 40 mm |
| Pään Ø        | 10 mm |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Hienousaste          | karkea              |
| Varren Ø             | 6 mm                |
| Pään pituus          | 32 mm               |
| Hioma-aine           | Normaalikorundi (A) |
| Hioma-aineen lyhenne | A                   |
| Tuotenimen määrite   | AN                  |
| Tuotetyyppi          | Karalaikka          |