



## Pienoiskaralaukka hieno, AD-AW, Tyyppi: ZY0610



### Tilaustiedot

Tilausnumero	551510 ZY0610
GTIN	4027497214365
Tuoteluokka	56L

### Kuvaus

#### Malli:

**LUKAS-karalaukat** (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut LUKAS-karalaukat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Pienoiskaralaukat, **sekarae (AD-AW)** mormaalikorundia, jalokorundi tummanpunainen ja yksikidekorundi valkoinen (LUKAS-nimitys NDW) rakeella 100 (hieno). Keraaminen sidos. Varren Ø 3 mm, varren pituus: 50 mm.

#### Käyttö:

Erittäin muotolujat karalaukat, soveltuvat erinomaisesti viimeistelyyn ja reunojen työstöön (**karkaistuissa**) työkalu- ja **Cr-Ni-teräksissä** työkalun- ja muotinvalmistuksessa. Suositeltu työstönopeus: 10 – 30 m/s.

### Tekninen kuvaus

Hienousaste	hieno
Varren pituus	50 mm
Pään Ø	6 mm
Varren Ø	3 mm
Pään pituus	10 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	AD-AW
Tuotetyyppi	Karalaikka