

**Garant****Karalaikka karkea, AN, Tyyppi: ZY5010****Tilaustiedot**

Tilausnumero	551600 ZY5010
GTIN	4045197239723
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

**GARANT-karalaikat** (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Karalaikka, **normaalikorundi (AN)** karkea rae sidottu keinohartsiin. Varren pituus 40 mm.

**Käyttö:**

**Runsasseosteisen teräksen, INOXin ja teräsvalosten** työstöön.

Suositteltu työstönopeus: 40 – 50 m/s.

**Tekninen kuvaus**

Hienousaste	karkea
Pään Ø	50 mm

Varren pituus	40 mm
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	10 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	AN
Tuotetyyppi	Karalaikka