

Garant**Karalaikka karkea, AW-AN, Tyyppi: ZY2025****Tilaustiedot**

Tilausnumero	551700 ZY2025
GTIN	4045197239754
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

GARANT-karalaikat (OSA-sertifioitu ja tarkastettu standardin EN 12 413 mukaisesti) on kovuusasteeltaan, sidokseltaan, raelajeiltaan ja raeko'oiltaan tarkoitettu erityisesti nimettyihin käyttötarkoituksiin ja mahdollisimman laaja-alaiseen käyttöön. Hyvän pyörimistarkkuuden ansiosta värinä on vähäistä, ja laikkoja on miellyttävää käyttää. Värinättömyys säästää sekä työntekijää että työkaluja. **Reuna- ja tasohiontaan** tarkoitettut GARANT-karalaikat ovat yleiskäyttöisiä, ja niille on ominaista hyvä poistoteho sekä pitkä käyttöikä ja työkappaleen pinnan laadun tasaisuus.

Karalaikka erikoislaatua **sekarae**, raekoko 30 (karkea) ja keraaminen sideaine. Varren Ø 6 mm, varren pituus: 40 mm.

Käyttö:

Valosten ja **INOXin** karkeaan työstöön.

Suosittelty työstönopeus: 40 – 50 m/s.

Tekninen kuvaus

Pään Ø	20 mm
Varren pituus	40 mm

Hienousaste	karkea
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	25 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Tuotenimen määrite	AW-AN
Tuotetyyppi	Karalaikka