

**Garant****Kiillotuskaralaikka, rae 80 (harmaa) karkea, Pään Ø×pään pituus: 10X20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	551850 10X20
GTIN	4045197239853
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Kiillotuslaikat **normaalikorundilla (A)** elastisesti kumiin sidottuna.

**GARANT-kiillotuslaikoille** on ominaista pitkä käyttöikä ja nopeasti syntyvä, hieno ja tasainen pinta. Rakenteesta riippuen hiontatulos on tasaisesta hienokiillotuksesta erikoiskiillotukseen. GARANT-kiillotuslaikat voidaan muotoilla itse oikaisutyökaluilla.

**Käyttö:**

**Teräksen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, erittäin hyvin kuumuutta kestävien materiaalien ja ei-rautametallien viimeistelyhiontaan ja kiillotukseen.** Kiillotuskaralaikat eivät tukkeudu edes työstettäessä voitelevia materiaaleja. Ruostumattomien säiliöiden yms. mattaviimeistelyyn ja pintakuviointiin. **Hiontarakeen elastisen sideaineen ansiosta hiontajälki on erittäin sileä.** Ei sovellu särmien ja karheiden pintojen hiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	80
Muodon kuvaus	Lieriö

Suositteltu kierrosnopeus	10 - 15 m/s
Varren Ø	6 mm
Pään Ø	10 mm
Pään pituus	20 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Väri	harmaa
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		