

Garant

**Kiillotuskaralaikka, rae 120 (punainen) keskikova, Pään Øxpään pituus:
4X8mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	551900 4X8
GTIN	4045197239877
Tuoteluokka	51E

Kuvaus**Malli:**

Kiillotuslaikat **normaalikorundilla (A)** elastisesti kumiin sidottuna.

GARANT-kiillotuslaikoille on ominaista pitkä käyttöikä ja nopeasti syntyvä, hieno ja tasainen pinta. Rakenteesta riippuen hiontatulos on tasaisesta hienokiillotuksesta erikoiskiillotukseen. GARANT-kiillotuslaikat voidaan muotoilla itse oikaisutyökaluilla.

Käyttö:

Teräksen, ruostumattoman ja haponkestävän teräksen, erittäin hyvin kuumuutta kestävien materiaalien ja ei-rautametallien viimeistelyhiontaan ja kiillotukseen. Kiillotuskaralaikat eivät tukkeudu edes työstettäessä voitelevia materiaaleja. Ruostumattomien säiliöiden yms. mattaviimeistelyyn ja pintakuviointiin. **Hiontarakeen elastisen sideaineen ansiosta hiontajälki on erittäin sileä.**

Ei sovellu särmien ja karheiden pintojen hiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Muodon kuvaus	Lieriö

Suosittelun kierrosnopeus	10 - 15 m/s
Varren Ø	3 mm
Pään Ø	4 mm
Pään pituus	8 mm
Hioma-aine	Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne	A
Väri	pun.
Tuotetyyppi	Kiillotuskara

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
kuiva	soveltuu		